

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  
 Телефон: 8 (391) 226-99-97  
 Факс: 8 (391) 220-16-23  
 E-mail: kkb@medgorod.ru  
 Http://www.medgorod.ru  
 ОКПО 01913234  
 ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю организации

26.09. 2023 г. № 1833-2023  
 от

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование                            | Характеристики   | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
|-------|---|--|----------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 3     | Материал для наложения гипсовой повязки | Бинт марлевый гипсовый быстросхватывающийся.<br>Бинт изготовлен из 100% хлопковой марли, отбеленный безхлорным методом и натурального природного гипса не менее 94% - модификаторы: клей и пластификатор. Гипсовый бинт пропускает рентгеновские лучи. Отсутствие свободных нитей.<br>Наличие специального перфорированного стержня внутри бинта из пластика*.<br>Технические параметры гипсового бинта: поверхностная плотность гипсового бинта не менее 360 г/м2 не более 400 г/м2 (значение параметра не требует конкретизации), оседаемость гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время смачивания гипсового бинта не более 5с (значение параметра не требует конкретизации), уровень вымывания гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки (время схватывания) не более 3 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Полная нагрузка на повязку наступает не более чем через 20 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Размер: длина 300±20 см, ширина 20±1 см.<br>Упаковка: не менее 1 шт. в индивидуальной упаковке        | шт       | 1 000      |              |                      |                          |
| 4     | Материал для наложения гипсовой повязки | Бинт марлевый гипсовый быстросхватывающийся.<br>Бинт изготовлен из 100% хлопковой марли, отбеленный безхлорным методом и натурального природного гипса не менее 94% - модификаторы: клей и пластификатор.<br>Гипсовый бинт пропускает рентгеновские лучи. Отсутствие свободных нитей. Наличие специального перфорированного стержня внутри бинта из пластика*.<br>Технические параметры гипсового бинта: поверхностная плотность гипсового бинта не менее 360 г/м2 не более 400 г/м2 (значение параметра не требует конкретизации), оседаемость гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время смачивания гипсового бинта не более 5с (значение параметра не требует конкретизации), уровень вымывания гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки (время схватывания) не более 3 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Полная нагрузка на повязку наступает не более чем через 20 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Размер: длина 300 ± 20 см, ширина 10 ± 1 см.<br>Упаковка: не менее 1 шт. в индивидуальной упаковке.   | шт       | 1 000      |              |                      |                          |
| 5     | Материал для наложения гипсовой повязки | Бинт марлевый гипсовый быстросхватывающийся.<br>Бинт изготовлен из 100% хлопковой марли, отбеленный безхлорным методом и натурального природного гипса не менее 94% - модификаторы: клей и пластификатор.<br>Гипсовый бинт пропускает рентгеновские лучи.<br>Отсутствие свободных нитей.<br>Наличие специального перфорированного стержня внутри бинта из пластика*.<br>Технические параметры гипсового бинта: поверхностная плотность гипсового бинта не менее 360 г/м2 не более 400 г/м2 (значение параметра не требует конкретизации), оседаемость гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время смачивания гипсового бинта не более 5с (значение параметра не требует конкретизации), уровень вымывания гипсовой композиции не более 1% (значение параметра не требует конкретизации), время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки (время схватывания) не более 3 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Полная нагрузка на повязку наступает не более чем через 20 минут (значение параметра не требует конкретизации).<br>Размер: длина 300±20 см, ширина 15±1 см.<br>Упаковка: не менее 1 шт. в индивидуальной упаковке. | шт       | 2 000      |              |                      |                          |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2024 г.

Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны без учета НДС и отптовой надбавки, с учетом всех эквивалентных

Руководитель контрактной службы

Е.А. Азизкина

Исполнитель: Попова Е.В. \_\_\_\_\_ зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: Фисатипова С.А. \_\_\_\_\_ менеджер, тел. 226-99-24